



type: F2CFS-W55  
reduction ratio / Übersetzung: see catalogue/siehe Katalog  
lubrication / Schmierung: grease / Fett  
weight / Gewicht: approx. / circa 64 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notice accor. to ISO 16016	ÄNDERUNG CHANGE					
	a	o.M.		RAUH	26.06.2017	For
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft /checked
	Bearbeitet / prep.	Heilander	10.06.2009	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302	Format / size	Maßstab / scale
	Geprüft /checked	Rauh	26.06.2017	Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH ★	A3	1:3
Genehmigt /appr.		Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		★ DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys		
		Name / name	Datum /date	Ersatz für / replac. of		
		Sumitomo Drive Technologies		Ursprungs-Nr. / origin no.		
		Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH		Artikel-Gruppe / Item-group		
		Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf		Artikel-Nr. / Item no.		
		Benennung / description		575077		
		F2CFS-W55				
		Masse / mass		-		